

Garant GRIDLINE

**Základní skříň s celoplech. křídlovými dveřmi, Výška: 1250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940001 1250
GTIN	4062406067038
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 20×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

**Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Počet polic	2
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka

Hmotnost	42 kg
Polohování rukojeti	nahoře
Výška	1250 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Užitná výška	1095 mm
Šířka	500 mm
Hloubka	500 mm
ComfortClose	ne
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka v G	20
Šířka v G	20
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 200 mm	940640 200
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 20	940560 20
	940640 150

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 150 mm

Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 20X20

951985 20X20

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 20

940550 20

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 125 mm

940640 125

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 1250 mm

940501 1250

Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 20

940552 20

Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 20X20

951980 20X20

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 75 mm

940640 75

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 300 mm

940640 300

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 100 mm

940640 100