

Garant GRIDLINE

Základní skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 750mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940003 750
GTIN	4062406067052
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 20×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Počet polic	1
Výška	750 mm

Šířka	500 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
ComfortClose	ne
Hmotnost	28 kg
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Polohování rukojeti	nahore
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná výška	595 mm
Hloubka	500 mm
Hloubka v G	20
Šířka v G	20
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 20X20	951985 20X20
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 20	940550 20
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 100 mm	940640 100
	940640 200

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 200 mm

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 300 mm

940640 300

Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 20X20

951980 20X20

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 125 mm

940640 125

Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 20

940560 20

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 150 mm

940640 150

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11

914226 GP11

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 750/800 mm

940501 750/800

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 75 mm

940640 75

Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 20

940552 20