

Garant GRIDLINE

Základní skříň s celoplech. křídlovými dveřmi, Výška: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940001 1000
GTIN	4062406067021
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 20×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka	500 mm
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka

Šířka	500 mm
Užitná výška	845 mm
Počet polic	2
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Výška	1000 mm
ComfortClose	ne
Polohování rukojeti	nahore
Hmotnost	36 kg
Šířka v G	20
Hloubka v G	20
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 200 mm	940640 200
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 125 mm	940640 125
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 20X20	951985 20X20
	940640 300

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 300 mm

Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 20X20	951980 20X20
---	--------------

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 100 mm

940640 100

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11

914226 GP11

Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 20

940560 20

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 75 mm

940640 75

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 20

940550 20

Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 20

940552 20

Sada držáků polic pro skříně GridLine 20dílná Typ F

940559 F

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 900/1000 mm

940501 900/1000

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 150 mm

940640 150
