

Garant GRIDLINE

Základní skříň s celoplech. křídlovými dveřmi, Výška: 800mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940001 800
GTIN	4062406066703
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 20×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hmotnost	32 kg

Počet polic	1
Výška	800 mm
ComfortClose	ne
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Polohování rukojeti	nahore
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Hloubka	500 mm
Šířka	500 mm
Užitná výška	645 mm
Hloubka v G	20
Šířka v G	20
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, šířka 20G Výška čela zásuvky 150 mm	940640 150
Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 20X20	951980 20X20
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 20	940560 20
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
	940640 300

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 300 mm

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 20

940550 20

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 200 mm

940640 200

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11

914226 GP11

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 75 mm

940640 75

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 100 mm

940640 100

Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 20

940552 20

Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 20X20

951985 20X20

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 750/800 mm

940501 750/800

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 125 mm

940640 125