

Garant GRIDLINE

Základní skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940003 1000
GTIN	4062406067083
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 20×20G. Uchytení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg

Užitná výška	845 mm
ComfortClose	ne
Hloubka	500 mm
Počet polic	2
Polohování rukojeti	nahore
Šířka	500 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Výška	1000 mm
Hmotnost	36 kg
Hloubka v G	20
Šířka v G	20
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 100 mm	940640 100
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 75 mm	940640 75
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 20X20	951985 20X20
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 900/1000 mm	940501 900/1000

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 20G Výška čela zásuvky 150 mm	940640 150
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 20G Výška čela zásuvky 300 mm	940640 300
Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 20X20	951980 20X20
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 20G Výška čela zásuvky 200 mm	940640 200
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 20G Výška čela zásuvky 125 mm	940640 125
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 20	940560 20
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 20	940550 20
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 20	940552 20