

Garant GRIDLINE

Základní skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 900mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940003 900
GTIN	4062406067076
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 20×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Šířka	500 mm
Hmotnost	32 kg

ComfortClose	ne
Polohování rukojeti	nahoře
Hloubka	500 mm
Počet polic	1
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Výška	900 mm
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná výška	745 mm
Šířka v G	20
Hloubka v G	20
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, šířka 20G Výška čela zásuvky 300 mm	940640 300
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 20X20	951985 20X20
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 20	940560 20
	940640 150

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 150 mm

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 75 mm

940640 75

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 900/1000 mm

940501 900/1000

Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 20

940552 20

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 125 mm

940640 125

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 200 mm

940640 200

Sada držáků polic pro skříně GridLine 20dílná Typ F

940559 F

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 20

940550 20

Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 20X20

951980 20X20

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 100 mm

940640 100