

Garant GRIDLINE

Základní skříň se zásuvkou, křídlovými dveřmi s průzorem, 16×16G, Výška: 750mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 940023 750 |
| GTIN | 4062406067236 |
| Třída artiklu | 9GI |

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 20×20G, se zásuvkami 16×16G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.
zásuvky, čelní výška 125 mm.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a zásuvky.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

| Čelní strana skříně | Křídlová dvířka s průzorem |
|--|--|
| Užitná výška | 595 mm |
| Počet polic | 1 |
| Hmotnost | 33 kg |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % |
| Šířka | 500 mm |
| Výška | 750 mm |
| Počet zásuvek | 1 |
| Polohování rukojeti | nahore |
| Hloubka | 500 mm |
| ComfortClose | ne |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 100 kg |
| Užitná šířka zásuvek | 400 mm |
| Šířka v G | 20 |
| Hloubka v G | 20 |
| Užitná hloubka zásuvek v G | 16 |
| Užitná hloubka zásuvek | 400 mm |
| Užitná šířka zásuvky v G | 16 |
| Užitná plocha zásuvek v G | 16×16 |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm |
| Nosnost pláště skříně vnitřní | 1000 kg |
| Úhel otevření dveří | 250 stupeň |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 16×16G |

| | |
|-------------------|------------------|
| Konstrukce skříně | Základní skříň |
| Druh produktu | Skříň s policemi |

Příslušenství

| | |
|---|----------------|
| Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 20 | 940552 20 |
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 100 mm | 940640 100 |
| Police Pro šířku skříní / oddílů v G 20 | 940550 20 |
| Sada držáků polic pro skříně GridLine 20dílná Typ F | 940559 F |
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 300 mm | 940640 300 |
| Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg | 950180 75 |
| Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 20 | 940560 20 |
| Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 16X16 | 951910 16X16 |
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 75 mm | 940640 75 |
| Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 20X20 | 951985 20X20 |
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 125 mm | 940640 125 |
| Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 750/800 mm | 940501 750/800 |
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 150 mm | 940640 150 |
| Sada protiskluzových rohoží do zásuvek, 5-dílná Rozměr v G 16X16 | 951885 16X16 |
| Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
| Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 20X20 | 951980 20X20 |
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 200 mm | 940640 200 |