

Garant GRIDLINE

**Základní skříň se zásuvkou, celoplech. křídlovými dveřmi, 16×16G, Výška: 1250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940021 1250
GTIN	4062406067212
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 20×20G, se zásuvkami 16×16G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.  
zásuvky, čelní výška 125 mm.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic a zásuvky.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.  
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Hloubka	500 mm
Polohování rukojeti	nahore
ComfortClose	ne
Užitná výška	1095 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Hmotnost	53 kg
Počet polic	2
Počet zásuvek	1
Šířka	500 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výška	1250 mm
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Hloubka v G	20
Užitná šířka zásuvky v G	16
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Užitná šířka zásuvek	400 mm
Šířka v G	20
Užitná plocha zásuvek v G	16×16
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	16×16G

Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 100 mm	940640 100
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 20	940552 20
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek, 5-dílná Rozměr v G 16X16	951885 16X16
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 20X20	951985 20X20
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 125 mm	940640 125
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 75 mm	940640 75
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 20	940560 20
Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 20X20	951980 20X20
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 1250 mm	940501 1250
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 20	940550 20
Sada držáků polic pro skříně GridLine 20dílná Typ F	940559 F
Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 16X16	951910 16X16