

Garant GRIDLINE

Základní skříň se zásuvkou, křídlovými dveřmi s průzorem, 16×16G, Výška: 900mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940023 900
GTIN	4062406067250
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 20×20G, se zásuvkami 16×16G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří. zásuvky, čelní výška 125 mm.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a zásuvky.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná výška	745 mm
Výška	900 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
ComfortClose	ne
Hloubka	500 mm
Počet zásuvek	1
Šířka	500 mm
Polohování rukojeti	nahore
Počet polic	1
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Hmotnost	39 kg
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Užitná šířka zásuvky v G	16
Hloubka v G	20
Užitná šířka zásuvek	400 mm
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Šířka v G	20
Užitná plocha zásuvek v G	16×16
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	16×16G

Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 20G Výška čela zásuvky 300 mm	940640 300
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 20	940560 20
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 20	940552 20
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 20G Výška čela zásuvky 125 mm	940640 125
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 900/1000 mm	940501 900/1000
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek,5-dílná Rozměr v G 16X16	951885 16X16
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 20X20	951985 20X20
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 20G Výška čela zásuvky 75 mm	940640 75
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 20G Výška čela zásuvky 100 mm	940640 100
Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 16X16	951910 16X16
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 20	940550 20
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 20G Výška čela zásuvky 150 mm	940640 150
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 20G Výška čela zásuvky 200 mm	940640 200
Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 20X20	951980 20X20