

Garant GRIDLINE

Skříňový nástavec se zásuvkou, celoplech. křídlovými dveřmi, 16×16G, Výška: 750mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	940031 750
GTIN	4062406067298
Třída artiklu	9GI

Popis

Provedení:

Osazená skříň v 20×20G, se zásuvkami 16×16G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.
zásuvky, čelní výška 125 mm.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a zásuvky.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hmotnost	33 kg
ComfortClose	ne
Užitná výška	595 mm
Šířka	500 mm
Polohování rukojeti	dole
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Počet polic	1
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výška	750 mm
Počet zásuvek	1
Hloubka	500 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Užitná šířka zásuvky v G	16
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Hloubka v G	20
Užitná šířka zásuvek	400 mm
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Šířka v G	20
Užitná plocha zásuvek v G	16×16
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	16×16G

Konstrukce skříně	Skříňový nástavec
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 125 mm	940640 125
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 750/800 mm	940501 750/800
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 20	940552 20
Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 16X16	951910 16X16
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek, 5-dílná Rozměr v G 16X16	951885 16X16
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 150 mm	940640 150
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 100 mm	940640 100
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 20	940560 20
Sada držáků polic pro skříně GridLine 20dílná Typ F	940559 F
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 300 mm	940640 300
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 75 mm	940640 75
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 20	940550 20
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 200 mm	940640 200