

Garant GRIDLINE

**Skříňový nástavec se zásuvkou, křídlovými dveřmi s průzorem, 16×16G,
Výška: 750mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940033 750
GTIN	4062406067311
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 20×20G, se zásuvkami 16×16G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.
zásuvky, čelní výška 125 mm.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a zásuvky.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Výška	750 mm
Užitná výška	595 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
ComfortClose	ne
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Polohování rukojeti	dole
Šířka	500 mm
Počet polic	1
Počet zásuvek	1
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Hmotnost	33 kg
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Hloubka	500 mm
Užitná šířka zásuvek	400 mm
Užitná šířka zásuvky v G	16
Šířka v G	20
Hloubka v G	20
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Užitná plocha zásuvek v G	16×16
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	16×16G

Konstrukce skříně	Skříňový nástavec
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 20G Výška čela zásuvky 75 mm	940640 75
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 20G Výška čela zásuvky 200 mm	940640 200
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 750/800 mm	940501 750/800
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 20	940552 20
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 20	940550 20
Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 16X16	951910 16X16
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 20G Výška čela zásuvky 100 mm	940640 100
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek,5-dílná Rozměr v G 16X16	951885 16X16
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 20G Výška čela zásuvky 300 mm	940640 300
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 20G Výška čela zásuvky 150 mm	940640 150
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 20G Výška čela zásuvky 125 mm	940640 125
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 20	940560 20