

Garant GRIDLINE

Základní skříň s celoplech. křídlovými dveřmi, Výška: 800mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940041 800
GTIN	4062406067342
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 30×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg

Výška	800 mm
ComfortClose	ne
Polohování rukojeti	nahore
Šířka	750 mm
Hmotnost	39 kg
Užitná výška	645 mm
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Hloubka	500 mm
Počet polic	1
Hloubka v G	20
Šířka v G	30
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30	940560 30
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 30X20	951985 30X20
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sKřídlová dvířka, šířka 30G pro výšku skříně 750/800 mm	940510 750/800
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11

Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 30X20	951980 30X20
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940550 30
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 30	958146 30
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 750/800 mm	940501 750/800
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30	940552 30
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940590 30