

Garant GRIDLINE

Základní skříň se zásuvkou, celoplech. křídlovými dveřmi, 26×16G, Výška: 1500mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 940061 1500 |
| GTIN | 4062406067588 |
| Třída artiklu | 9GI |

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 30×20G, se zásuvkami 26×16G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.
zásuvky, čelní výška 125 mm.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

| | |
|--|--|
| ComfortClose | ne |
| Počet zásuvek | 1 |
| Hmotnost | 74 kg |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 100 kg |
| Polohování rukojeti | nahore |
| Hloubka | 500 mm |
| Výška | 1500 mm |
| Čelní strana skříně | Celoplechová křídlová dvířka |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % |
| Počet polic | 3 |
| Šířka | 750 mm |
| Užitná výška | 1345 mm |
| Šířka v G | 30 |
| Hloubka v G | 20 |
| Užitná hloubka zásuvek | 400 mm |
| Užitná hloubka zásuvek v G | 16 |
| Užitná šířka zásuvky v G | 26 |
| Užitná šířka zásuvek | 650 mm |
| Užitná plocha zásuvek v G | 26×16 |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm |
| Nosnost pláště skříně vnitřní | 1000 kg |
| Úhel otevření dveří | 250 stupeň |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 26×16G |

| | |
|-------------------|------------------|
| Konstrukce skříně | Základní skříň |
| Druh produktu | Skříň s policemi |

Příslušenství

| | |
|---|--------------|
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm | 940641 150 |
| Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30 | 940590 30 |
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm | 940641 75 |
| Sada protiskluzových rohoží do zásuvek, 5-dílná Rozměr v G 26X16 | 951885 26X16 |
| Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg | 950180 75 |
| Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 30X20 | 951985 30X20 |
| Rohož pro zásuvky Rozměr v G 26X16 | 951830 26X16 |
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm | 940641 200 |
| Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s křídlová dvířka, šířka 30G pro výšku skříně 1500 mm | 940510 1500 |
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm | 940641 100 |
| Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 30 | 958146 30 |
| Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 30X20 | 951980 30X20 |
| Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30 | 940552 30 |
| Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 26X16 | 951910 26X16 |
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm | 940641 300 |
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm | 940641 125 |
| Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30 | 940550 30 |

| | |
|--|-------------|
| Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 1500 mm | 940501 1500 |
| Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30 | 940560 30 |
| Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
| Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F | 940559 F |