

Garant GRIDLINE

**Základní skříň se zásuvkou, celoplech. křídlovými dveřmi, 26×16G, Výška: 2000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940061 2000
GTIN	4062406067595
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 30×20G, se zásuvkami 26×16G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.  
zásuvky, čelní výška 125 mm.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic a zásuvek.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.  
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Hloubka	500 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Šířka	750 mm
Užitná výška	1845 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výška	2000 mm
Polohování rukojeti	uprostřed
ComfortClose	ne
Hmotnost	96 kg
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Počet zásuvek	3
Počet polic	3
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Hloubka v G	20
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Užitná šířka zásuvky v G	26
Šířka v G	30
Užitná plocha zásuvek v G	26×16
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×16G

Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940550 30
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	940641 200
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G,Výška 150 mm Šířka pláště v G 30	958146 30
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	940641 125
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sKřídlová dvířka, šířka 30G pro výšku skříně 2000 mm	940510 2000
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm	940641 75
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek,5-dílná Rozměr v G 26X16	951885 26X16
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	940641 100
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30	940560 30
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940590 30
Rohož pro zásuvky Rozměr v G 26X16	951830 26X16
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30	940552 30
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	940641 300
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm	940641 150

Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 26X16

951910 26X16

Sada osvětlení Basic pro skříň GridLine skřídlovými dvířky  
pro výšku skříňe 2000 mm

940501 2000