

Garant GRIDLINE

**Základní skříň se zásuvkou, křídlovými dveřmi s průzorem, 26×16G, Výška: 900mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940063 900
GTIN	4062406067625
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 30×20G, se zásuvkami 26×16G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří. zásuvky, čelní výška 125 mm.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic a zásuvek.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Hmotnost	47 kg
Hloubka	500 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
ComfortClose	ne
Polohování rukojeti	nahore
Počet polic	1
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Užitná výška	745 mm
Šířka	750 mm
Počet zásuvek	1
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výška	900 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Hloubka v G	20
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Užitná šířka zásuvky v G	26
Šířka v G	30
Užitná plocha zásuvek v G	26×16
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×16G

Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 26X16	951910 26X16
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 30	958146 30
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm	940641 150
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 30G pro výšku skříně 900 mm	940510 900
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940550 30
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	940641 125
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	940641 200
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 30X20	951985 30X20
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 900/1000 mm	940501 900/1000
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	940641 300
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm	940641 75
Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 30X20	951980 30X20
Rohož pro zásuvky Rozměr v G 26X16	951830 26X16
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940590 30
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30	940552 30
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30	940560 30
Sada držáků polic pro skříně GridLine 20dílná Typ F	940559 F

Sada protiskluzových rohoží do zásuvek, 5-dílná Rozměr v G  
26X16

951885 26X16

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška  
čela zásuvky 100 mm

940641 100

Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost  
zásuvky 75 kg

950180 75