

Garant GRIDLINE

Základní skříň se zásuvkou, křídlovými dveřmi s průzorem, 26×16G, Výška: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940063 2000
GTIN	4062406067663
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 30×20G, se zásuvkami 26×16G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.
zásuvky, čelní výška 125 mm.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
ComfortClose	ne
Šířka	750 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Hloubka	500 mm
Výška	2000 mm
Polohování rukojeti	uprostřed
Počet polic	3
Hmotnost	96 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Užitná výška	1845 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Počet zásuvek	3
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Šířka v G	30
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Užitná šířka zásuvky v G	26
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Hloubka v G	20
Užitná plocha zásuvek v G	26×16
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×16G

Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	940641 100
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 30	958146 30
Rohož pro zásuvky Rozměr v G 26X16	951830 26X16
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30	940560 30
Sada držáků polic pro skříně GridLine 20dílná Typ F	940559 F
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940590 30
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm	940641 150
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 2000 mm	940501 2000
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940550 30
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	940641 300
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 30G pro výšku skříně 2000 mm	940510 2000
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	940641 125
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek, 5-dílná Rozměr v G 26X16	951885 26X16
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30	940552 30
Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 26X16	951910 26X16
	940641 75

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška
čela zásuvky 75 mm

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška
čela zásuvky 200 mm

940641 200