

Garant GRIDLINE

**Základní skříň se zásuvkou, křídlovými dveřmi s průzorem, 26×16G, Výška: 750mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940063 750
GTIN	4062406067601
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 30×20G, se zásuvkami 26×16G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.  
zásuvky, čelní výška 125 mm.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic a zásuvek.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.  
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Hmotnost	43 kg
Počet zásuvek	1
Počet polic	1
ComfortClose	ne
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Hloubka	500 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Šířka	750 mm
Polohování rukojeti	nahore
Výška	750 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Užitná výška	595 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Šířka v G	30
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Hloubka v G	20
Užitná šířka zásuvky v G	26
Užitná plocha zásuvek v G	26×16
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×16G

Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 30	958146 30
Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 30X20	951980 30X20
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	940641 200
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940590 30
Rohož pro zásuvky Rozměr v G 26X16	951830 26X16
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	940641 300
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s křídlová dvířka, šířka 30G pro výšku skříně 750/800 mm	940510 750/800
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	940641 100
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	940641 125
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm	940641 150
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30	940552 30
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm	940641 75
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek, 5-dílná Rozměr v G 26X16	951885 26X16
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine s křídlovými dvířky pro výšku skříně 750/800 mm	940501 750/800

Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 30X20	951985 30X20
Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 26X16	951910 26X16
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30	940560 30
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940550 30
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F