

Garant GRIDLINE

**Skříňový nástavec se zásuvkou, celoplech. křídlovými dveřmi, 26×16G, Výška: 750mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 940071 750    |
| GTIN           | 4062406067670 |
| Třída artiklu  | 9GI           |

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 30×20G, se zásuvkami 26×16G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří. zásuvky, čelní výška 125 mm.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic a zásuvek.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

|  |  |
|--|--|
| Počet polic  | 1  |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 100 kg   |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den  | 75 kg  |
| Polohování rukojeti  | dole   |
| Hmotnost   | 43 kg  |
| Užitná výška   | 595 mm   |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)                                      | 100 %  |
| Počet zásuvek  | 1  |
| Čelní strana skříně  | Celoplechová křídlová dvířka                                   |
| ComfortClose   | ne   |
| Šířka  | 750 mm   |
| Hloubka  | 500 mm   |
| Výška  | 750 mm   |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný                             | ano  |
| Užitná hloubka zásuvek   | 400 mm   |
| Šířka v G  | 30   |
| Užitná hloubka zásuvek v G   | 16   |
| Hloubka v G  | 20   |
| Užitná šířka zásuvky v G   | 26   |
| Užitná šířka zásuvek   | 650 mm   |
| Užitná plocha zásuvek v G  | 26×16  |
| Tloušťka materiálu   | 0,9 mm   |
| Nosnost pláště skříně vnitřní  | 1000 kg  |
| Úhel otevření dveří  | 250 stupeň   |
| Výškové nastavení v rastru   | 25 mm  |
| Cylindrický zámek  | Modulární nástrčná vložka                                      |
| Volba barev  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G                                | 26×16G   |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Konstrukce skříně | Skříňový nástavec |
| Druh produktu     | Skříň s policemi  |

## Příslušenství

|   |                |
|---|----------------|
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm                         | 940641 150     |
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm                         | 940641 100     |
| Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11   | 914226 GP11    |
| Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 750/800 mm             | 940501 750/800 |
| Sada protiskluzových rohoží do zásuvek, 5-dílná Rozměr v G 26X16                                    | 951885 26X16   |
| Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 30G pro výšku skříně 750/800 mm | 940510 750/800 |
| Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg                                   | 950180 75      |
| Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 26X16   | 951910 26X16   |
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm                         | 940641 125     |
| Rohož pro zásuvky Rozměr v G 26X16  | 951830 26X16   |
| Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30  | 940552 30      |
| Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30   | 940550 30      |
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm                         | 940641 300     |
| Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30   | 940560 30      |
| Sada držáků polic pro skříně GridLine 20dílná Typ F   | 940559 F       |
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm                         | 940641 200     |
| Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30  | 940590 30      |
|   | 940641 75      |

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška  
čela zásuvky 75 mm

---