

Garant GRIDLINE

**Skříňový nástavec se zásuvkou, křídlovými dveřmi s průzorem, 26×16G,
Výška: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940073 1000
GTIN	4062406067700
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 30×20G, se zásuvkami 26×16G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.
zásuvky, čelní výška 125 mm.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Šířka	750 mm
ComfortClose	ne
Výška	1000 mm
Užitná výška	845 mm
Počet polic	2
Počet zásuvek	1
Hloubka	500 mm
Hmotnost	53 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Polohování rukojeti	dole
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Hloubka v G	20
Šířka v G	30
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Užitná šířka zásuvky v G	26
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Užitná plocha zásuvek v G	26×16
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×16G

Konstrukce skříně	Skříňový nástavec
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Rohož pro zásuvky Rozměr v G 26X16	951830 26X16
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	940641 100
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm	940641 150
Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 26X16	951910 26X16
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek,5-dílná Rozměr v G 26X16	951885 26X16
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	940641 125
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 900/1000 mm	940501 900/1000
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	940641 200
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm	940641 75
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	940641 300
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940550 30
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30	940552 30
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30	940560 30
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940590 30
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
	940510 1000/1250

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová
dvířka, šířka 30G pro výšku skříně 1000/1250 mm
