

Garant GRIDLINE

**Skříňový nástavec se zásuvkou, křídlovými dveřmi s průzorem, 26×16G,
Výška: 750mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940073 750
GTIN	4062406067694
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 30×20G, se zásuvkami 26×16G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.
zásuvky, čelní výška 125 mm.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Hloubka	500 mm
Šířka	750 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Užitná výška	595 mm
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Výška	750 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Počet zásuvek	1
Počet polic	1
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Polohování rukojeti	dole
Hmotnost	43 kg
ComfortClose	ne
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Hloubka v G	20
Užitná šířka zásuvky v G	26
Šířka v G	30
Užitná plocha zásuvek v G	26×16
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×16G

Konstrukce skříně	Skříňový nástavec
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940550 30
Rohož pro zásuvky Rozměr v G 26X16	951830 26X16
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek,5-dílná Rozměr v G 26X16	951885 26X16
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 30G pro výšku skříně 750/800 mm	940510 750/800
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940590 30
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30	940560 30
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm	940641 150
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm	940641 75
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 750/800 mm	940501 750/800
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	940641 100
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	940641 200
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	940641 125
Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 26X16	951910 26X16
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30	940552 30
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
	940641 300

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška
čela zásuvky 300 mm
