

Garant GRIDLINE

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 30G, 26×24G, Výška čela zásuvky: 200mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 942570 200 |
| GTIN | 4062406067779 |
| Třída artiklu | 9GI |

Popis**Provedení:**

Zásuvky pro vestavbu do velkoprostorových skříní a skříní na těžké zboží GridLine **křídlové dveře**.

Hliníkové úchytky s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Nová koncepce zásuvek pro optimální vybavení s organizéry.

Vhodné pro:

Skříně č. 941001 – 941033, č. 942301 – 942323, č. 942701 – 942723, č. 942802 – 942824.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Vel. 30 a vel. 40 jsou vhodné pro skříně o šířce 60G a 80G, neboť mají 2 oddíly.

Zásuvky nejsou vhodné do skříní s posuvnými dvířky.

Technický popis

| | |
|--------------------|--------|
| Hmotnost | 11 kg |
| Užitná výška | 175 mm |
| Užitná hloubka v G | 24 |
| Užitná šířka v G | 26 |
| Užitná šířka | 650 mm |

| | |
|---|--|
| Užitná hloubka | 600 mm |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 26×24G |
| Druh produktu | Zásuvka |

Příslušenství

| | |
|--|--------------|
| Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 26X24 | 951910 26X24 |
| Sada protiskluzových rohoží do zásuvek, 5-dílná Rozměr v G 26X24 | 951885 26X24 |
| Rohož pro zásuvky Rozměr v G 26X24 | 951830 26X24 |