


Garant GRIDLINE

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 40G, 36×24G, Výška čela zásuvky: 200mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942573 200
GTIN	4062406067847
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Zásuvky pro vestavbu do velkoprostorových skříní a skříní na těžké zboží GridLine **křídlové dveře**.

Hliníkové úchytky s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Nová koncepce zásuvek pro optimální vybavení s organizéry.

Vhodné pro:

Skříně č. 941001 – 941033, č. 942301 – 942323, č. 942701 – 942723, č. 942802 – 942824.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Vel. 30 a vel. 40 jsou vhodné pro skříně o šířce 60G a 80G, neboť mají 2 oddíly.

Zásuvky nejsou vhodné do skříní s posuvnými dvířky.

Technický popis

Užitná výška	175 mm
Hmotnost	11 kg
Užitná hloubka v G	24
Užitná šířka v G	36
Užitná šířka	900 mm

Užitná hloubka	600 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×24G
Druh produktu	Zásuvka

Příslušenství

Rohož pro zásuvky Rozměr v G 36X24	951830 36X24
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek,5-dílná Rozměr v G 36X24	951885 36X24
Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 36X24	951910 36X24