

Garant GRIDLINE

Základní skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 750mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940083 750
GTIN	4062406068073
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 40×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

ComfortClose	ne
Hloubka	500 mm

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Užitná výška	595 mm
Polohování rukojeti	nahore
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Počet polic	1
Výška	750 mm
Šířka	1000 mm
Hmotnost	45 kg
Hloubka v G	20
Šířka v G	40
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 750/800 mm	940501 750/800
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 40X20	951985 40X20

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 40G pro výšku skříně 750/800 mm	940511 750/800
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 40	958146 40
Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 40X20	951980 40X20
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40