

Garant GRIDLINE

Skříňový nástavec s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940093 500
GTIN	4062406068172
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 40×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem.

Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Šířka	1000 mm
Hloubka	500 mm
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Hmotnost	32 kg
Počet polic	1

ComfortClose	ne
Polohování rukojeti	dole
Užitná výška	345 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Výška	500 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka v G	20
Šířka v G	40
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Skříňový nástavec
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40