

Garant GRIDLINE

**Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G, 16×16G, Výška čela zásuvky: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940640 300
GTIN	4062406068233
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Zásuvky k namontování do skříní GridLine. Hliníková madla s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Nová koncepce zásuvek pro optimální vybavení s organizéry.

**Vhodné pro:**

Skříně č. 940001 – 940103, č. 940111 – 940113, č. 940801 – 940843.

**Lakování:**

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Není vhodné pro vestavbu do skříní s posuvnými dvířky.

**Technický popis**

Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Hmotnost	22 kg
Užitná šířka v G	16
Užitná výška	275 mm
Užitná hloubka v G	16
Oblast použití	Skříň s policemi
Užitná šířka	400 mm

Užitná hloubka	400 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ne
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	16×16G
Druh produktu	Zásuvka

## Příslušenství

Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek, 5-dílná Rozměr v G 16X16	951885 16X16
Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 16X16	951910 16X16