

Garant GRIDLINE

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G, 26×16G, Výška čela zásuvky: 300mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940641 300
GTIN	4062406068301
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Zásuvky k namontování do skříní GridLine. Hliníková madla s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Nová koncepce zásuvek pro optimální vybavení s organizéry.

Vhodné pro:

Skříně č. 940001 – 940103, č. 940111 – 940113, č. 940801 – 940843.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Není vhodné pro vestavbu do skříní s posuvnými dvířky.

Technický popis

Užitná šířka v G	26
Užitná výška	275 mm
Hmotnost	22 kg
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Užitná hloubka v G	16
Oblast použití	Skříně s policemi
Užitná hloubka	400 mm
Užitná šířka	650 mm

S otvíráním jednotlivých zásuvek	ne
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×16G
Druh produktu	Zásuvka

Příslušenství

Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 26X16	951910 26X16
Rohož pro zásuvky Rozměr v G 26X16	951830 26X16
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek,5-dílná Rozměr v G 26X16	951885 26X16
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75