

**Garant**

**TK hlava výstružníku HPC, tolerance stopky H7, INOX slepý otvor, TiAlN,  
Jmenovitý Ø D: 24mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	239735 24
GTIN	4045197707666
Třída artiklu	23A

**Popis****Provedení:**

Systém výstružníků s výměnnou hlavou **vybroušený pro lícování IT7**. Geometrie řezu přizpůsobená použití.

**Systémová obvodová házivost  $\leq 5\mu\text{m}$  (ve vztahu k hlavě a držáku) ve smontovaném stavu.** S krátkými břity a přímými drážkami.

**Použití:****Pro slepé otvory.**

K HPC/HSC vystružování.

**Upozornění:**

**Celková užitná délka** =  $L_1$  (upínač č. 239740 / 239745) +  $l$  (výměnná hlava č. 239710 až 239720).

Vhodný upínací klíč č. 219987. Vložka pro momentový klíč č. 219986.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Velikost upínání: 16 mm

Délka břitu  $l_1$ : 14 mm

Délka hlavy  $l$ : 26 mm

Počet břitů  $Z$ : 8

Posuv  $f$  v INOXu  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,5 mm/ot,

**Technický popis**

Počet břitů $Z$	8
Délka hlavy $l$	26 mm

Jmenovitý $\varnothing$ D	24 mm
Délka břitu $l_1$	14 mm
Velikost upínání	16 mm
Posuv f v INOXu < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,5 mm/ot,
Rozměr klíče	13 mm
Řada	TopCut
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Tolerance vrtání	H7
Použití při způsobu vrtání	u slepých otvorů
Strategie obrábění	HPC
Vnitřní chlazení	ano
Semi-standardní	ano
Vhodné upínání	GARANT TopCut
Druh produktu	Obráběcí vložka pro vystružování

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	25 m/min	M
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		