


Garant GRIDLINE

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G, 36×16G, Výška čela zásuvky: 125mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 940642 125 |
| GTIN | 4062406068349 |
| Třída artiklu | 9GI |

Popis**Provedení:**

Zásuvky k namontování do skříní GridLine. Hliníková madla s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Nová koncepce zásuvek pro optimální vybavení s organizéry.

Vhodné pro:

Skříně č. 940001 – 940103, č. 940111 – 940113, č. 940801 – 940843.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Není vhodné pro vestavbu do skříní s posuvnými dvířky.

Technický popis

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Užitná výška | 100 mm |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg |
| Užitná hloubka v G | 16 |
| Hmotnost | 14 kg |
| Užitná šířka v G | 36 |
| Oblast použití | Skřín s policemi |
| Užitná hloubka | 400 mm |
| Užitná šířka | 900 mm |
| S otvíráním jednotlivých zásuvek | ne |

| | |
|---|--|
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 36×16G |
| Druh produktu | Zásuvka |

Příslušenství

| | |
|---|--------------|
| Rohož pro zásuvky Rozměr v G 36X16 | 951830 36X16 |
| Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg | 950180 75 |
| Sada protiskluzových rohoží do zásuvek,5-dílná Rozměr v G 36X16 | 951885 36X16 |
| Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 36X16 | 951910 36X16 |