

Garant**Záhlubník s dopředným chodem 180°, stopka Weldon, Zahloubení Ø D: 11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217160 11
GTIN	4045197707352
Třída artiklu	210

Popis**Norma:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Upozornění:

Doporučené vyměnitelné břitové destičky mají rohový rádius 0,4 mm. Při použití destičky s jinými rohovými poloměry není dosaženo rozměru Ø d_{min} (viz tabulka)! Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Minimální Ø d _{min}	4 mm
Pro šrouby s válcovou hlavou DIN	M6
Délka vyložení L ₁	15 mm
Ø zahloubení D	11 mm
Ø stopky D _s h6	12 mm
Počet břitů Z	1
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260142
Celková délka L _{celk.}	85 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Vnitřní chlazení	ano

Výměna nástroje	PowerCard
Úhel zahloubení	180 stupeň
Druh produktu	Záhlubníky

Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	219795 1
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2