


Garant GRIDLINE

**Přídržná tabule pro celoplechové dveře, Typ: L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940705 L
GTIN	4062406068455
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Z ocelového plechu k uchycení háků resp. skladových boxů. Montážní tabule se šroubují na vnitřní stranu křídlových dveří pomocí přiloženého upevňovacího materiálu. **Jen pro skříně s křídlovými dveřmi s celoplechovými dveřmi od šířky 750 mm a výšky 1000 mm.** Skříně ve výšce 2000 mm mohou na každá křídlová dvířka ujmout 2 tabule. Nosnost na 1 dvířka: 10 kg. S □9×9 mm ve 37 mm rastru pro uchycení příslušenství pro děrované stěny (skupina 95).

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

- **Skladové boxy a daleko vyčnívající nástroje se nedají zavěsit na výšku jedné police.**
- **Vhodné jen pro skříně GridLine s křídlovými dveřmi.**

**Technický popis**

Výška	800 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Šířka	250 mm
Tloušťka	28 mm

Tloušťka materiálu	0,9 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Děrovaná stěna