

Garant GRIDLINE

Základní skříň s Rolety, Výška: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940849 1000
GTIN	4062406068493
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 40×20G. Vhodné zásuvky: 36×14G (je třeba objednat zvlášť)
Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.
Rolety z eloxovaných hliníkových profilů, nelze barevně konfigurovat.

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

ComfortClose	ne
Šířka	1000 mm
Polohování rukojeti	nahoře
Čelní strana skříně	Rolety

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka	500 mm
Hloubka v G	20
Výška	1000 mm
Konstrukce skříně	Základní skříň
Užitná výška	845 mm
Šířka v G	40
Hmotnost	49 kg
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40