

Garant GRIDLINE

**Základní skříň s Rolety, Výška: 2000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940849 2000
GTIN	4062406068509
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Neosazená skříň v 40×20G. Vhodné zásuvky: 36×14G (je třeba objednat zvlášť)  
Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Rolety z eloxovaných hliníkových profilů, nelze barevně konfigurovat.

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Hloubka v G	20
Hloubka	500 mm
Hmotnost	81 kg
Šířka	1000 mm

Polohování rukojeti	uprostřed
Čelní strana skříně	Rolety
ComfortClose	ne
Užitná výška	1845 mm
Šířka v G	40
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Výška	2000 mm
Konstrukce skříně	Základní skříň
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40