

**Garant****Kotoučová fréza s nákrůžkem šířka  $a_p = 10$  mm,  $\varnothing D$ : 125Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218566 125L
GTIN	4045197707529
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

**Použití:**

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

**Náhradní díl:**

Č. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. IP15.

Kotoučové frézy lze opatřit do  $\varnothing D = 200$  mm.

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SNHX
Upínací otvor $\varnothing$	32 mm
$\varnothing$ břitu $D_c$	125 mm
Celková délka $L_{celk.}$	50 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{e\ max}$	29,7 mm

Ø límce d <sub>1</sub>	59 mm
Efektivní počet břitů Z <sub>eff</sub>	6
Počet vyměnitelných břitových destiček	12
Provedení stopky	s otvorem
Vnitřní chlazení	ne
Výměna nástroje	PowerCard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SN.. 1205
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Druh produktu	Kotoučová fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219983
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP