

Garant**Zásobníková skříň bez dvířek, Počet průhledných boxů: 97****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	944119 97
GTIN	4062406068578
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená zásobníková skříň v 30×11G.

Průhledné boxy z transparentního **plastu ABS** pro bezprašné uložení. Vyjmutí skladovaného zboží vyklopením průhledného boxu. K montážním účelům lze boxy vyjmout a poskládat jeden na druhý.

Osazení:

Počet průhledných boxů (š×h×v): 36 ks 50×42×46 mm; 36 ks 80×63×70 mm; 25 ks 100×97×108 mm

Rozsah dodávky:

Skříň včetně průhledných boxů.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Výška	2000 mm
-------	---------

Hloubka	275 mm
Hmotnost	70,5 kg
Šířka	750 mm
Šířka v G	30
Hloubka v G	11
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	500 kg
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Zásobníková skříň