

Garant GRIDLINE

**Základní skříň se zásuvkou, křídlovými celoplechovými dveřmi, 36×16G,  
Výška: 1250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940101 1250
GTIN	4062406068677
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 40×20G, se zásuvkami 36×16G.

Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovým madlem Haptoprene® s cylindrickým zámkem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří. zásuvky, čelní výška 125 mm.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic a zásuvek.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
ComfortClose	ne
Polohování rukojeti	nahoře
Šířka	1000 mm
Počet polic	2
Hmotnost	72 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Užitná výška	1095 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Počet zásuvek	1
Hloubka	500 mm
Výška	1250 mm
Hloubka v G	20
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Šířka v G	40
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Užitná šířka zásuvky v G	36
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Užitná plocha zásuvek v G	36×16
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×16G

Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Sada protiskluzových rohoží do zásuvek,5-dílná Rozměr v G 36X16	951885 36X16
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm	940642 125
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 40G Výška čela zásuvky 300 mm	940642 300
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 40G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 1250 mm	940501 1250
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm	940642 100
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 40G Výška čela zásuvky 200 mm	940642 200
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm	940642 150
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 40G Výška čela zásuvky 75 mm	940642 75
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 40X20	951985 40X20
Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 36X16	951910 36X16
Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 40X20	951980 40X20
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40

Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 40

958146 40

Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40

940560 40

Rohož pro zásuvky Rozměr v G 36X16

951830 36X16