

Garant GRIDLINE

Základní skříň se zásuvkou, křídlovými dveřmi s průzorem, 36×16G, Výška: 800mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940103 800
GTIN	4062406068714
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 40×20G, se zásuvkami 36×16G.

Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovým madlem Haptoprene® s cylindrickým zámekem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu.

Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří. zásuvky, čelní výška 125 mm.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

ComfortClose	ne
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Počet polic	1
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Šířka	1000 mm
Polohování rukojeti	nahore
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Výška	800 mm
Hmotnost	54 kg
Hloubka	500 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Počet zásuvek	1
Užitná výška	645 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Užitná šířka zásuvky v G	36
Hloubka v G	20
Šířka v G	40
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Užitná plocha zásuvek v G	36×16
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×16G
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm	940642 125
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek,5-dílná Rozměr v G 36X16	951885 36X16
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G,Výška 150 mm Šířka pláště v G 40	958146 40
Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 36X16	951910 36X16
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 40G Výška čela zásuvky 300 mm	940642 300
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 750/800 mm	940501 750/800
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 40X20	951985 40X20
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 40G Výška čela zásuvky 75 mm	940642 75
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 40X20	951980 40X20
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 40G Výška čela zásuvky 200 mm	940642 200
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm	940642 150
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm	940642 100

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová
dvířka, šířka 40G pro výšku skříně 750/800 mm

940511 750/800

Rohož pro zásuvky Rozměr v G 36X16

951830 36X16