

Garant GRIDLINE

**Základní skříň se zásuvkou, Rolety, 36×14G, Výška: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940109 1000
GTIN	4062406068776
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 40×20G, se zásuvkami 36×14G.

Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovým madlem Haptoprene® s cylindrickým zámekem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří. zásuvky, čelní výška 125 mm.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic a zásuvek.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvky světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**. Rolety z eloxovaných hliníkových profilů, nelze barevně konfigurovat.

Dveře a přední strany zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Hmotnost	64 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Šířka	1000 mm
Užitná výška	845 mm
ComfortClose	ne
Polohování rukojeti	dole
Počet zásuvek	1
Výška	1000 mm
Čelní strana skříně	Rolety
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka	500 mm
Počet polic	2
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Šířka v G	40
Užitná hloubka zásuvek	350 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	14
Hloubka v G	20
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Užitná šířka zásuvky v G	36
Užitná plocha zásuvek v G	36×14
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×14G

Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 300 mm	940652 300
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm	940652 150
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 200 mm	940652 200
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 40X20	951985 40X20
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm	940652 125
Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 40X20	951980 40X20
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm	940652 100
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 75 mm	940652 75
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75