

Garant GRIDLINE

**Základní skříň se zásuvkou, křídlovými dveřmi s průzorem, 36×16G, Výška: 1000mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 940103 1000   |
| GTIN           | 4062406068738 |
| Třída artiklu  | 9GI           |

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 40×20G, se zásuvkami 36×16G.

Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovým madlem Haptoprene® s cylindrickým zámkem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří. zásuvky, čelní výška 125 mm.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic a zásuvek.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

|  |  |
|--|--|
| Čelní strana skříně  | Křídlová dvířka s průzorem                                     |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)                                      | 100 %  |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 100 kg   |
| Hmotnost   | 64 kg  |
| Hloubka  | 500 mm   |
| Počet polic  | 2  |
| Počet zásuvek  | 1  |
| ComfortClose   | ne   |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den  | 75 kg  |
| Polohování rukojeti  | nahore   |
| Výška  | 1000 mm  |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný                             | ano  |
| Šířka  | 1000 mm  |
| Užitná výška   | 845 mm   |
| Užitná šířka zásuvek   | 900 mm   |
| Hloubka v G  | 20   |
| Užitná hloubka zásuvek   | 400 mm   |
| Užitná hloubka zásuvek v G   | 16   |
| Šířka v G  | 40   |
| Užitná šířka zásuvky v G   | 36   |
| Užitná plocha zásuvek v G  | 36×16  |
| Tloušťka materiálu   | 0,9 mm   |
| Nosnost pláště skříně vnitřní  | 1000 kg  |
| Úhel otevření dveří  | 250 stupeň   |
| Výškové nastavení v rastru   | 25 mm  |
| Cylindrický zámek  | Modulární nástrčná vložka                                      |
| Volba barev  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G                                | 36×16G   |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Konstrukce skříně | Základní skříň   |
| Druh produktu     | Skříň s policemi |

## Příslušenství

|  |                 |
|--|-----------------|
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 300 mm              | 940642 300      |
| Sada protiskluzových rohoží do zásuvek, 5-dílná Rozměr v G 36X16                         | 951885 36X16    |
| Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11  | 914226 GP11     |
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm              | 940642 100      |
| Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 40           | 958146 40       |
| Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 36X16  | 951910 36X16    |
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 200 mm              | 940642 200      |
| Rohož pro zásuvky Rozměr v G 36X16   | 951830 36X16    |
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm              | 940642 125      |
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm              | 940642 150      |
| Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 900/1000 mm | 940501 900/1000 |
| Sada držáků polic pro skříně GridLine 20dílná Typ F                                      | 940559 F        |
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 75 mm               | 940642 75       |
| Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 40X20  | 951980 40X20    |
| Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40   | 940590 40       |
| Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40  | 940550 40       |
| Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 40X20                                     | 951985 40X20    |
| Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40  | 940560 40       |

Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40

940552 40

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sKřídlová  
dvířka, šířka 40G pro výšku skříně 1000/1250 mm

940511 1000/1250

Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost  
zásuvky 75 kg

950180 75