

Garant GRIDLINE

Základní skříň se zásuvkou, křídlovými dveřmi s průzorem, 36×16G, Výška: 1250mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940103 1250
GTIN	4062406068745
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 40×20G, se zásuvkami 36×16G.

Uchytení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovým madlem Haptoprene® s cylindrickým zámkem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří. zásuvky, čelní výška 125 mm.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Počet zásuvek	1
ComfortClose	ne
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výška	1250 mm
Počet polic	2
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka	1000 mm
Polohování rukojeti	nahore
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Hloubka	500 mm
Užitná výška	1095 mm
Hmotnost	72 kg
Hloubka v G	20
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Šířka v G	40
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Užitná šířka zásuvky v G	36
Užitná plocha zásuvek v G	36×16
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×16G

Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek,5-dílná Rozměr v G 36X16	951885 36X16
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm	940642 150
Rohož pro zásuvky Rozměr v G 36X16	951830 36X16
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm	940642 125
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G,Výška 150 mm Šířka pláště v G 40	958146 40
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 40X20	951985 40X20
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 40G Výška čela zásuvky 75 mm	940642 75
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 40X20	951980 40X20
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 1250 mm	940501 1250
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 40G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 36X16	951910 36X16
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm	940642 100
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška
čela zásuvky 300 mm

940642 300

Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost
zásuvky 75 kg

950180 75

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška
čela zásuvky 200 mm

940642 200