

Garant GRIDLINE

**Skříňový nástavec se zásuvkou, křídlovými celoplechovými dveřmi, 36×16G,  
Výška: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940111 1000
GTIN	4062406068806
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 40×20G, se zásuvkami 36×16G.

Uchytení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovým madlem Haptoprene® s cylindrickým zámkem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří. zásuvky, čelní výška 125 mm.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic a zásuvek.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Počet zásuvek	1
Hloubka	500 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Šířka	1000 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Polohování rukojeti	dole
Výška	1000 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
ComfortClose	ne
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hmotnost	64 kg
Počet polic	2
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Užitná výška	845 mm
Šířka v G	40
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Užitná šířka zásuvky v G	36
Hloubka v G	20
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Užitná plocha zásuvek v G	36×16
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×16G

Konstrukce skříně	Skříňový nástavec
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 36X16	951910 36X16
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 40G Výška čela zásuvky 300 mm	940642 300
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm	940642 100
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek,5-dílná Rozměr v G 36X16	951885 36X16
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 900/1000 mm	940501 900/1000
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 40G Výška čela zásuvky 200 mm	940642 200
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm	940642 125
Rohož pro zásuvky Rozměr v G 36X16	951830 36X16
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm	940642 150
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 40G Výška čela zásuvky 75 mm	940642 75
	940511 1000/1250

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová  
dvířka, šířka 40G pro výšku skříně 1000/1250 mm

---