

Garant GRIDLINE

**Skříňový nástavec se zásuvkou, křídlovými dveřmi s průzorem, 36×16G,
Výška: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940113 1000
GTIN	4062406068820
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 40×20G, se zásuvkami 36×16G.

Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovým madlem Haptoprene® s cylindrickým zámekem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří. zásuvky, čelní výška 125 mm.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Výška	1000 mm
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Počet zásuvek	1
Hmotnost	64 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Hloubka	500 mm
Počet polic	2
Užitná výška	845 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka	1000 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
ComfortClose	ne
Polohování rukojeti	dole
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Šířka v G	40
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Užitná šířka zásuvky v G	36
Hloubka v G	20
Užitná plocha zásuvek v G	36×16
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×16G

Konstrukce skříně	Skříňový nástavec
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm	940642 125
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 900/1000 mm	940501 900/1000
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek, 5-dílná Rozměr v G 36X16	951885 36X16
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 75 mm	940642 75
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 40G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 36X16	951910 36X16
Rohož pro zásuvky Rozměr v G 36X16	951830 36X16
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 200 mm	940642 200
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm	940642 100
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 300 mm	940642 300
Sada držáků polic pro skříně GridLine 20dílná Typ F	940559 F
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm	940642 150

Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40

940560 40