


Garant GRIDLINE

Základní skříň s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 800mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940125 800
GTIN	4062406068981
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 50×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Výška	800 mm
Hloubka	500 mm
Užitná výška	645 mm
Šířka v G	50
Polohování rukojeti	nahore

Hloubka v G	20
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Hmotnost	73 kg
Šířka	1250 mm
ComfortClose	ne
Počet polic	1
Čelní strana skříně	Celoplechová posuvná dvířka
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940590 50
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s Posuvná dvířka, šířka 50G pro výšku skříně 750/800 mm	940513 750/800
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 50X20	951980 50X20
Sada držáků polic pro skříně GridLine 20dílná Typ F	940559 F
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 50	940560 50
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 50X20	951985 50X20
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 50	958146 50

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940550 50
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 50	940552 50