

Garant GRIDLINE

Základní skříň s posuvnými dveřmi s průzorem, Výška: 1500mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 940127 1500 |
| GTIN | 4062406069094 |
| Třída artiklu | 9GI |

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 50×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

| | |
|-------------|---------|
| Výška | 1500 mm |
| Hloubka v G | 20 |

| | |
|--|--|
| Hloubka | 500 mm |
| Počet polic | 3 |
| ComfortClose | ne |
| Šířka v G | 50 |
| Hmotnost | 120 kg |
| Polohování rukojeti | nahoře |
| Užitná výška | 1345 mm |
| Šířka | 1250 mm |
| Čelní strana skříně | Posuvná dvířka s průzorem |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 100 kg |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm |
| Nosnost pláště skříně vnitřní | 1000 kg |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Konstrukce skříně | Základní skříň |
| Druh produktu | Skříň s policemi |

Příslušenství

| | |
|---|--------------|
| Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 50 | 940560 50 |
| Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 50 | 940552 50 |
| Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 50X20 | 951980 50X20 |
| Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F | 940559 F |
| Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 50G pro výšku skříně 1500 mm | 940513 1500 |
| Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 50 | 940590 50 |

| | |
|--|--------------|
| Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 50X20 | 951985 50X20 |
| Police Pro šířku skříní / oddílů v G 50 | 940550 50 |
| Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 50 | 958146 50 |
| Krytka zámku pro GridLine Typ GP21 | 914227 GP21 |