


**Spirálové vrtáky HSS č. 114000 jako sada k doplnění, bez povlaku, Typ: 6-10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	115020 6-10
GTIN	4045197024107
Třída artiklu	12B

Popis**Provedení:**

Skládá se ze spirálových vrtáků DIN 338.

Vnitřní chlazení: ne

Stopka: válcová stopka

Počet břitů Z: 2

Rozsah vrtání: 6 - 10 mm

Počet vrtáků: 41

Vrtáky odstupňované po: 0,1 mm

Technický popis

Rozsah vrtání	6 - 10 mm
Vrtáky odstupňované po	0,1 mm
Počet vrtáků	41
Stopka	válcová stopka
Počet břitů Z	2
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Tolerance jmenovitý Ø	h8

Vrcholový úhel	118 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
S kazetou	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták

Příslušenství

Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 7,9 mm	114000 7,9
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 9,1 mm	114000 9,1
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 8,7 mm	114000 8,7
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 9,6 mm	114000 9,6
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 6,2 mm	114000 6,2
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 7,3 mm	114000 7,3
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 8,8 mm	114000 8,8

Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 6,9 mm	114000 6,9
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 6,4 mm	114000 6,4
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 8,6 mm	114000 8,6
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 7,1 mm	114000 7,1
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 8,1 mm	114000 8,1
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 8,2 mm	114000 8,2
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 7,8 mm	114000 7,8
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 6,1 mm	114000 6,1