

Garant GRIDLINE

**Skříňový nástavec s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940133 500
GTIN	4062406069148
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 50×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

**Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Polohování rukojeti	dole
Užitná výška	345 mm
Hloubka	500 mm
Výška	500 mm
Šířka	1250 mm
Počet polic	1

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hmotnost	52 kg
ComfortClose	ne
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Hloubka v G	20
Šířka v G	50
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Skříňový nástavec
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940590 50
Sada držáků polic pro skříně GridLine 20dílná Typ F	940559 F
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 50	940552 50
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 50	940560 50
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940550 50