

Garant GRIDLINE

**Skříňový nástavec s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 500mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 940135 500    |
| GTIN           | 4062406069179 |
| Třída artiklu  | 9GI           |

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 50×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříňkám GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

|  |        |
|--|--------|
| Polohování rukojeti  | dole   |
| ComfortClose   | ne     |
| Výška  | 500 mm |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 100 kg |
| Hloubka  | 500 mm |

|  |  |
|--|--|
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano  |
| Počet polic                                  | 1  |
| Užitná výška                                 | 345 mm   |
| Hloubka v G                                  | 20   |
| Hmotnost                                     | 52 kg  |
| Šířka  | 1250 mm  |
| Čelní strana skříně                          | Celoplechová posuvná dvířka                                    |
| Šířka v G                                    | 50   |
| Tloušťka materiálu                           | 0,9 mm   |
| Nosnost pláště skříně vnitřní                | 1000 kg  |
| Výškové nastavení v rastru                   | 25 mm  |
| Cylindrický zámek                            | Modulární nástrčná vložka                                      |
| Volba barev                                  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Konstrukce skříně                            | Skříňový nástavec  |
| Druh produktu                                | Skříň s policemi   |

## Příslušenství

|  |             |
|--|-------------|
| Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F | 940559 F    |
| Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 50 | 940552 50   |
| Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 50      | 940560 50   |
| Police Pro šířku skříní / oddílů v G 50            | 940550 50   |
| Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 50      | 940590 50   |
| Krytka zámku pro GridLine Typ GP21                 | 914227 GP21 |