

Garant GRIDLINE

**Skříňový nástavec s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 750mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 940135 750    |
| GTIN           | 4062406069186 |
| Třída artiklu  | 9GI           |

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 50×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříňkám GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Čelní strana skříně | Celoplechová posuvná dvířka |
| Počet polic         | 1                           |
| Šířka               | 1250 mm                     |
| Hmotnost            | 70 kg                       |
| Hloubka v G         | 20                          |

|  |  |
|--|--|
| Hloubka  | 500 mm   |
| Polohování rukojeti  | dole   |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 100 kg   |
| Výška  | 750 mm   |
| ComfortClose   | ne   |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný                             | ano  |
| Užitná výška   | 595 mm   |
| Šířka v G  | 50   |
| Tloušťka materiálu   | 0,9 mm   |
| Nosnost pláště skříně vnitřní  | 1000 kg  |
| Výškové nastavení v rastru   | 25 mm  |
| Cylindrický zámek  | Modulární nástrčná vložka                                      |
| Volba barev  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Konstrukce skříně  | Skříňový nástavec  |
| Druh produktu  | Skříň s policemi   |

## Příslušenství

|  |                |
|--|----------------|
| Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F   | 940559 F       |
| Police Pro šířku skříní / oddílů v G 50  | 940550 50      |
| Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 50  | 940590 50      |
| Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 50   | 940552 50      |
| Krytka zámku pro GridLine Typ GP21   | 914227 GP21    |
| Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 50G pro výšku skříně 750/800 mm | 940513 750/800 |
| Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 50  | 940560 50      |