



## Vodní okružní čerpadlo, Typ: WR3



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	385025 WR3
GTIN	2050001785268
Třída artiklu	38L

### Popis

#### Provedení:

- Chladicí a mazací médium je přiváděno do okruhu provozních prostředků vodního okružního čerpadla.
- Zpětné vedení přebytečné kapaliny do obráběcího stroje.
- Není nutný žádný dodatečný odlučovač kapalin.

#### Použití:

Provoz vakuových upínacích desek a systémů.

#### Rozsah dodávky:

2 m vakuové hadice, 3/2 cestný ruční pákový ventil s větráním, vakuometr.

Délka: 515 mm

Šířka: 572 mm

Výška: 743 mm

Sací výkon: 65 m<sup>3</sup>/h

Napětí motoru: 400 V

Výkon motoru: 2,4 kW

### Technický popis

Hmotnost	72 kg
Délka	515 mm

Výkon motoru	2,4 kW
Sací výkon	65 m <sup>3</sup> /h
Napětí motoru	400 V
Výška	743 mm
Šířka	572 mm
Druh produktu	Generátor vakua