

Garant GRIDLINE

**Základní skříň s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 2000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940165 2000
GTIN	4062406069759
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 60×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 8 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

ComfortClose	ne
Šířka	1500 mm

Počet polic	10
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka	500 mm
Užitná výška	1863 mm
Výška	2000 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Hmotnost	171 kg
Čelní strana skříně	Celoplechová posuvná dvířka
Polohování rukojeti	uprostřed
Hloubka v G	20
Šířka v G	60
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	940651 100
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30	940560 30
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	940651 200
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
	958146 60

Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 60

Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	940651 125
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30	940552 30
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940550 30
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm	940651 75
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm	940651 150
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	940651 300
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940590 30
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s Posuvná dvířka, šířka 60G pro výšku skříně 2000 mm	940514 2000