

Garant GRIDLINE

Základní skříň s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 1250mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940165 1250
GTIN	4062406069735
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 60×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 8 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hmotnost	105 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Šířka v G	60

Hloubka v G	20
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka	500 mm
Šířka	1500 mm
Čelní strana skříně	Celoplechová posuvná dvířka
ComfortClose	ne
Polohování rukojeti	nahoře
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940590 30
Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 60X20	951980 60X20
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s Posuvná dvířka, šířka 60G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30	940560 30
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	940651 200
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940550 30
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	940651 100
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 60X20	951985 60X20

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm	940651 75
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm	940651 150
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	940651 300
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	940651 125
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 60	958146 60
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30	940552 30